



Linea Focus

Elektronisch steuerbare Linienstrahler der neuesten Generation.





LFI-120

8x 4" Neodym-Lautsprecher,
8x CLASS D-Endstufe,
8x DSP-Prozessor, Länge: 1,20 m

Die Linea Focus Produktfamilie

Räume intelligent beschallen, in schwieriger Akustik besten Klang erzielen, ästhetische Produkte für die Raumintegration schaffen – hierfür wurden die elektronisch steuerbaren Linea Focus Systeme entwickelt.

Die innovative Produktfamilie ist fein abgestimmt und unterscheidet sich grundsätzlich in ihrer Länge. Diese wird bestimmt durch die Anzahl der integrierten Lautsprecher sowie Verstärker- und DSP Kanäle, da jeder Lautsprecher einzeln elektronisch angesteuert wird. Im Flaggship der Range, der LFI-450 sind so beispielsweise 32 Lautsprecher, 32 Verstärker und 32 DSP-Prozessoren integriert. Durch die elektronische Ansteuerung jedes einzelnen Lautsprechers lässt sich das Gesamt-Abstrahlverhalten individuell beeinflussen. Der Schall-Neigungswinkel ist hierbei von -40° bis $+40^\circ$, der Schall-Öffnungswinkel von 0° bis 90° programmierbar. Die Steuerung erfolgt per intuitiver Software in Echtzeit, präzise und unglaublich fein in $0,1^\circ$ -Schritten.

Eine technologisch herausragende Funktion von Linea Focus ist die „**Fohhn Two Beam Technology**“. Diese erzeugt im vertikalen Abstrahlbereich zwei getrennte Beams und ermöglicht eine präzise, zeitgleiche Beschallung von Parkett und Empore.

Das **akustische Zentrum** beider Beams kann von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben) frei eingestellt und somit an schwierigste akustische Situationen angepasst werden.

Eine weitere, einzigartige Neuheit ist die „**Fohhn Side Lobe Free Technology**“. Dieser eigens entwickelte Algorithmus kann zwangsläufig entstehende, aber nicht erwünschte Seitenabstrahlkeulen unterdrücken. Hierdurch erfolgt eine wesentlich gezieltere Beschallung und eine deutliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit.

Die unterschiedliche Länge der Linea Focus Modelle beeinflusst maßgeblich deren akustische Leistungsfähigkeit. Je länger ein Linienstrahler ist, um so größer ist seine Reichweite, und um so besser seine Fähigkeit auch tiefe Frequenzen gezielt zu steuern. Mehrere Linea Focus Systeme lassen sich im Netzwerk betreiben, zentral steuern und überwachen.

Für anspruchsvolle Beschallungssituationen

1. Ausgezeichnete Klangqualität in komplexer Akustik

Das Klangniveau wird mit Linea Focus revolutionär angehoben, für Musik wie auch für Sprache. Das Abstrahlverhalten des Lautsprecher-systems wird elektronisch an die individuellen Raumbedingungen angepasst. Durch die beiden einzigartigen, von Fohhn Ingenieuren entwickelten Steuerungstools „Side Lobe Free Technology“ und „Two Beam Technology“ werden verschiedene Zuhörerbereiche gezielt beschallt und störende Schallreflektionen vermieden. Hierdurch wird insbesondere auch in anspruchsvoller Akustik eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und ein angenehm klares Klangbild erzielt.

Zum Vergleich: herkömmliche Beschallungssysteme haben ein fest definiertes Abstrahlverhalten. Dieses ist üblicherweise zu breit, oder inhomogen, und kann nicht explizit auf die Raumsituation angepasst werden. Schallenergie wird somit unnötig in Bereiche des Raums abgestrahlt, in dem keine Zuhörer sind. Diese Schallanteile werden dann z.B. von der Decke reflektiert und kommen verzögert bei den Zuhörern an. Diese Reflektionen werden vom menschlichen Gehör als unangenehm, verwaschen oder hallig wahrgenommen. Die Sprachverständlichkeit verschlechtert sich. Linea Focus bietet die Revolution: durch die gezielte Beschallung werden störende Raumeinflüsse vermieden.

2. Schallsteuerung in Echtzeit

Perfekte Klangergebnisse durch perfekte Kontrolle: die Schallabstrahlung wird mit intuitiv bedienbarer Software in Echtzeit vom Anwender gesteuert. Das bedeutet eine schnelle, fokussierte Einstellung des Schallfelds auf jeden gewünschten Zuhörerbereich – und außergewöhnliche Ergebnisse bei Festinstallationen und Live-Beschallungen.

Denn gerade die Zeit ist bei Beschallungsprojekten ein maßgeblicher Faktor, der über Erfolg – oder bei Verzögerungen – über Misserfolg entscheidet. Weil Lautsprechersysteme oft erst am Ende einer Baumaßnahme oder bei einer Live-Beschallung installiert werden, sind schnelle und zielgerichtete Einstellarbeiten und Soundchecks elementar. Die Steuerbarkeit der Schallabstrahlung in Echtzeit erleichtert die Einstellung erheblich.

3. Gleichmäßige Beschallungsqualität im gesamten Raum

Linea Focus ermöglicht eine extrem gleichmäßige Schallverteilung im Raum. Vorne ist der Klang angenehm, auf hinteren Rängen klar und gut verständlich. Durch die gezielte Richtwirkung und hohe Reichweite von Linea Focus werden zudem wesentlich weniger Lautsprecher benötigt, um einen Raum perfekt zu beschallen.

Als echtes Line-Array System strahlt Linea Focus den Schall in Form einer Zylinderwelle ab. Innerhalb der Zylinderwelle reduziert sich der Schalldruckpegel bei Entfernungsverdoppelung nur um 3 dB anstatt 6 dB, wie es bei konventionellen Systemen der Fall ist. Diese grundlegende Eigenschaft, verbunden mit der Möglichkeit die Schallabstrahlung elektronisch exakt zu kontrollieren, ermöglicht eine gänzlich neue Beschallungsqualität.

Um für anspruchsvolle Beschallungsprojekte höchste Planungssicherheit zu erreichen, besteht die Möglichkeit eine raum- und elektroakustische Simulation mittels EASE 4.3 Software zu erstellen. Unsere Projekt-Ingenieure stehen Ihnen während der Projektplanungs- und Einmessphase gerne zur Verfügung. Für Planer bieten wir ein Plugin (DLL) der Fohhn Audio Soft für EASE an.

4. Vollendet in Sprache und Musik

Linea Focus definiert die Soundqualität von Sprache und Musik neu. Durch die Entwicklung spezieller Hochleistungslautsprecher und innovativer Digitaltechnologie wird eine sehr dynamische und natürliche Wiedergabequalität erzeugt. Jeder einzelne Lautsprecher wird mit einer separaten CLASS D DSP Endstufe der neuesten Generation angesteuert. Pro Kanal stehen 100 W Leistung zur Verfügung. Entsprechend wird ein Linea Focus LFI-450 System beispielsweise mit 3200 W Endstufenleistung angetrieben. Wenn höhere Schalldruckpegel im Bassbereich gefordert sind, können Linea Focus Systeme problemlos mit aktiven oder passiven Fohhn Subwoofern kombiniert werden. Um auch im Tieftonbereich eine gerichtete Abstrahlung zu erzeugen, lassen sich mit Fohhn Subwoofern, Software und DSP Technik wirkungsvolle Bass-Arrays bilden. Die Ergebnisse aus der Linea Focus Simulation lassen sich auf Anwendungen mit einzeln angesteuerten Subwoofern übertragen. Hierdurch wird eine wesentlich gleichmäßigere, kontrollierte Tiefton-Wiedergabe ermöglicht. Das Gesamtklangbild verbessert sich maßgeblich.

5. Ästhetik für Raumarchitektur

Produktdesign auf Perfektion ausgerichtet, schlank und integrierbar in jede Architektur. Linea Focus lässt sich aufgrund der elektronischen Neigbarkeit flach an die Wand montieren oder in Wandnischen integrieren und fügt sich in die Innenraumgestaltung sehr unauffällig ein. Die Gehäuse lassen sich in allen RAL Farbtönen pulverbeschichten. Nur das, was wahrgenommen werden soll, kommt zur Geltung: Raum und Klang.

Fohhn Linea Focus

The new generation of electronically steerable line array systems.



DIE LINEA FOCUS PRODUKTFAMILIE.

TECHNOLOGY
BY FOHNN®


Die neueste Generation elektronisch
steuerbarer Linienstrahler

4,50 m
Linea Focus LFI-450

3,50 m
Linea Focus LFI-350

2,20 m
Linea Focus LFI-220/LF-220

1,20 m
Linea Focus LFI-120/LF-120



Fohhn Linea Focus 3D Directivity Balloon

ENGINEERED FOR **ARCHITECTURE**
AND **LIVE SOUND.**


Gleichmäßige Beschallungsqualität im gesamten Raum

Linea Focus ermöglicht eine extrem gleichmäßige Schallverteilung im Raum. Vorne ist der Klang angenehm, auf hinteren Rängen klar und gut verständlich. Durch die gezielte Richtwirkung und hohe Reichweite von Linea Focus werden zudem wesentlich weniger Lautsprecher benötigt, um einen Raum perfekt zu beschallen.

Als echtes Line-Array System strahlt Linea Focus den Schall in Form einer Zylinderwelle ab. Innerhalb der Zylinderwelle reduziert sich der Schalldruckpegel bei Entfernungsverdoppelung nur um 3 dB anstatt 6 dB, wie es bei konventionellen Systemen der Fall ist. Diese grundlegende Eigenschaft verbunden mit der Möglichkeit die Schallabstrahlung elektronisch exakt zu kontrollieren ermöglicht eine gänzlich neue Beschallungsqualität.


Planungsunterstützung

Um für anspruchsvolle Beschallungsprojekte höchste Planungssicherheit zu erreichen besteht die Möglichkeit eine raum- und elektroakustische Simulation mittels EASE 4.3 Software zu erstellen. Unsere Projekt-Ingenieure stehen Ihnen während der Projektplanungs- und Einmessphase gerne zur Verfügung. Für Planer bieten wir ein Plugin (DLL) der Fohhn Audio Soft für EASE an.



Die unterschiedliche Länge der Linea Focus Modelle beeinflusst maßgeblich deren akustische Leistungsfähigkeit. Je länger ein Linienstrahler ist, um so größer ist seine Reichweite, und um so besser seine Fähigkeit auch tiefe Frequenzen gezielt zu steuern.

DER 4,5 M = 95 DB/100 M-FAKTOR. ANDERS AUSGEDRÜCKT: SIZE MATTERS.




Festinstallierte Anwendungen

Flughäfen, Bahnhöfe, Kirchen, Kathedralen, Kongresshallen, Theater, TV-Studios, Universitäts-Hörsäle, Messezentren, Museen, Konferenzräume, Aulen etc.

Linea Focus Systeme der LFI-Serie wurden für Räume und Orte mit der Anforderung an anspruchsvolle Akustik, wie auch visuelle Integration, entwickelt. Marktneuheit sind die Größen in 3,50 m und 4,50 m. Diese Längen sind selten im Markt und erzielen durch die große Array-Länge enorme Reichweiten.

In halligen Akustiksituationen ermöglichen Linea Focus Systeme durch gezielte Beschallung sehr gute Klangergebnisse. Die Raumakustik wird so wenig wie möglich angeregt, und eine hervorragende Sprachqualität garantiert. Die Systeme können dank der elektronisch gesteuerten Schallneigung flach an die Wand, oder direkt in die Wand montiert werden. Das Kabelauslass-System ist rückseitig angebracht, die Klemmanschlüsse sind innenliegend. Frontseitiger Zugang für Servicezwecke.

Nach einer Studie von Prof. Dr.-Ing. Jürgen W. Meyer, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, weisen historische Kirchen in den sprachrelevanten Frequenzbereichen oft lange Nachhallzeiten auf. Der starke Nachhall verschlechtert die Sprachverständlichkeit erheblich. Linea Focus Systeme sind hier echte Problemlöser. Durch die präzise, zielgerichtete Schallabstrahlung zu den Zuhörern wird die Sprachverständlichkeit maßgeblich verbessert.



Integration in Evakuierungsanlagen nach VDE 0828

Wichtige Features für die Systemintegration nach EN 60849 / DIN VDE 0828 Versammlungsstättenverordnung (Evakuierungsanlagen): 2 trafosymmetrierte, unabhängige Line-Eingänge, Störmeldekontakt für analoges Auswerten des Betriebszustandes, 24V-Notstrombetrieb, Überwachung und intelligente Auswertung aller wichtigen Geräteparameter.

1. Ein-/ Ausgänge (Phoenixklemmen)

- **2 unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität**

Prioritätsschaltung für Eingang 2

(Wenn ein Audiosignal mit einem Pegel > -30dBV an Eingang 2 anliegt, wird Eingang 1 stummgeschaltet und Eingang 2 eingeschaltet. Dadurch kann auch ein System mit 2 redundanten Audioleitungen erstellt werden.)

- **beide Eingänge sind trafosymmetriert**

- **2 Link Ausgänge**

2. Netz 100 - 240 V /50/60Hz

- **2pol Phoenix Klemme**

- **Erdung geschraubt**

3. Überwachung / Störmeldung

- **Pilottonüberwachung**

- **Relais 2x Um**

- **Linkbuchse**

- **Überwachung aller wichtiger Signalpfade/Geräteparameter**

- **Intelligente Auswertung**

Folgende Fehler werden überwacht und angezeigt:

- Fehler der internen Betriebsspannungen
- Übertemperatur
- Kurzschluss der Endstufenausgänge
- Schluss der Endstufenausgänge gegen Masse und Betriebsspannung
- Kurzschluss der Chassis
- Hochohmige Chassis (über Impedanzmessung, in Vorbereitung)
- Fehlender Pilotton auf Eingang 2 (konfigurierbar)
- Netzwerkfehler (jede Kommunikation wird bestätigt)


Die Anzeige und Ausgabe der Fehlermeldung erfolgt über folgende Schnittstellen:

- Störmeldekontakt (Relais 2x Um)
- rote LED blinkt (intern auf Eingangsplatine)
- Statusmeldung in Fohhn Audio Soft
- Fehlermeldung via RS-485 und Ethernet auslesbar (Anbindung an Fremdsysteme vorbereitet)

INSIDE LINEA FOCUS.

MADE IN GERMANY. MADE BY FOHNN.

TECHNOLOGY
BY FOHNN®



1 Fohhn Multikanal-Endstufen

Modernste Digitalendstufen-Technik made in Germany. Ausgestattet mit 8/16/24/32 unabhängigen Verstärkerkanälen; entwickelt, um jedes Lautsprecherchassis separat anzusteuern. 100 W Endstufenleistung je Kanal. Hervorragende Klangeigenschaften und sehr hoher Wirkungsgrad, minimale Wärmeentwicklung und höchste Betriebssicherheit.

2 Fohhn Multikanal-DSP-Technik

Bis zu 32 unabhängige DSP-Kanäle ermöglichen eine individuelle Lautsprechersteuerung. Modernste DSP Prozessoren: 24 Bit AD-Wandler, Filtertiefe 56 Bit, Sampling rate/ Finetilt-Steuerung: 96 kHz, Latenzzeit: 0,6 ms. Sehr feine, präzise Steuerung in 0,1°-Schritten bis 15.000 Hz. Integrierte, frei konfigurierbare Audiogeräte mit Parametric-EQ, Dynamik, Delay, Noise Gate, Hi-Pass/Low-Pass, Status-Monitoring. Alle Einstellungen als Preset speicherbar.

3 Fohhn Spezial-Lautsprecherkomponenten

Speziell für Fohhn gefertigte, außergewöhnlich leistungsfähige 4"-Langhub-Lautsprecher. Ausgestattet mit modernsten Neodym-Magneten und beschichteten Kunststoffmembranen. Ausgezeichnete Wiedergabe für Tief-, Mittel- und Hochtonbereich. Extreme Leistungsreserven im Hochtonbereich, die herkömmliche Hochtöner nicht erbringen.

4 Aluminium-Designgehäuse

Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist äußerst elegant und robust zugleich. Es schützt alle integrierten Komponenten optimal. Das Gehäuse wird serienmäßig schwarz pulverbeschichtet geliefert. Auf Wunsch sind alle RAL-Farbtöne möglich.

DAS LINEA FOCUS FUNKTIONSPRINZIP


Die Bedienung der Linea Focus Systeme ist einfach. Aber höchst komplex sind die Prozesse, die unsichtbar in Technik und Software-Steuerung ablaufen.

Die vereinfachte Darstellung des Schaubilds gibt technisch versierten Lesern einen kleinen Überblick über das Funktionsprinzip.

Ein Eingangssignal durchläuft zuerst den redundant ausgeführten NF Signaleingangsbereich. Dieser beinhaltet eine Prioritätslogik, die z.B. dazu genutzt werden kann, sicherheitsrelevante Notfalldurchsagen erstrangig zu behandeln. Das gewährleistet maximale Sicherheit in Notfallsituationen. Auch durchläuft das Eingangssignal einen digitalen Signal Prozessor, der eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Signalbearbeitung in Echtzeit bietet. Die Bedienung ist durch die Fohhn Audio Software auch hier einfach und intuitiv. Im „Speaker Setting & Protection DSP“ sind alle zum akustischen Betrieb nötigen Schutzmechanismen, wie z.B. ein sehr fein abgestimmter Multibandlimiter, hinterlegt.

Equalizer-Einstellungen sind zur tonalen Array-Korrektur gespeichert. Das System ist so zu jeder Zeit optimal in sich abgestimmt und liefert in jeder Grenzsituation ideale akustische Ergebnisse bei maximaler Betriebssicherheit.

Das „Herz“ der Linea Focus Systeme stellt der „Beam Control DSP“ dar, in dem alle Algorithmen zur Berechnung der Abstrahlcharakteristik hinterlegt sind. Das vom Anwender mittels Software erstellte akustische Abstrahlprofil wird hier in die Übertragungsfunktionen für jedes einzelne Lautsprecherchassis umgesetzt. Jedes Chassis wird mit seinem individuell berechneten Signal von einem CLASS D Leistungsverstärker angesteuert. Durch die ständige Überwachung aller einzelnen Ausgangssignal- und Bauteilkonditionen wie z.B. Temperatur, Strom und Spannung, sind sämtliche Betriebszustände zu jeder Zeit definiert und durch den Anwender auslesbar. Alle vorgenommenen Einstellungen sind als Preset speicherbar.



Fohhn Audio Soft

Intuitive Steuerung in Echtzeit. Alle Einstellungen als Preset speicherbar.

Exzellente Technik und die zugehörige Software werden von unseren Ingenieuren in enger Zusammenarbeit entwickelt und perfekt aufeinander abgestimmt. Anwender benötigen daher keine verschiedenen Software-Programme, sondern bedienen alles über eine einzige intuitiv nutzbare Software, die Fohhn Audio Soft. Der Download steht kostenlos auf der Unternehmenswebsite www.fohhn.com zur Verfügung.

Die übersichtlich visualisierte, grafische Bedienoberfläche ermöglicht schnellen Zugriff auf die integrierten digitalen Audiogeräte, Gruppierungsfunktionen, Soundpresets und die Linea Focus Simulation.

Die Signalbearbeitung erfolgt stets in Echtzeit. Auch Betriebsstatus, Temperatur und die Betriebsdauer werden hier kontrolliert. Die Verbindung zwischen Laptop und den Komponenten erfolgt wahlweise über Fohhn USB-Adapter NA-11 oder Fohhn Ethernet-Adapter NA-3. Bis zu 256 Geräte lassen sich vernetzen.

Linea Focus Simulation

Das Herzstück der Fohhn Audio Soft.

Die Linea Focus Simulation bildet das Herzstück der Fohhn Audio Soft. Durch die einzigartige Integration von Steuerung und Simulation werden die Simulationsparameter sofort an die angeschlossenen Linea Focus Systeme übertragen. Alle Veränderungen, die an der Simulation vorgenommen werden, werden in Echtzeit umgesetzt. Veränderungen des Neigungswinkels oder des Öffnungswinkels sind unmittelbar und ohne Verzögerungen hörbar.

Der Schall-Neigungswinkel lässt sich im Umfang von $\pm 40^\circ$ verändern, der Schall-Öffnungswinkel von 0° bis 90° .

Die Simulation des Abstrahlverhaltens von steuerbaren Lautsprecher Arrays liegt im Frequenzbereich von 50 Hz bis 20 kHz. Die räumliche Verteilung des Schalldruckpegels wird in Farbabstufungen dargestellt.


Der Frequenzgang kann für alle Hörpositionen angezeigt werden. Der Schalldruckpegel wird für eine Hörfläche grafisch dargestellt. Die Optimierung des Abstrahlverhaltens ist jederzeit in Echtzeit möglich. Mit einem Laptop und WLAN-Zubehör können sich Anwender frei bewegen, um das Abstrahlverhalten an jeder Hörposition schnell und gezielt zu optimieren und wiederum mit der Simulation zu vergleichen.



Konfiguration



Die Linea Focus kann nur mit der Fohhn Audio Soft konfiguriert werden. Für den Anschluss an einen PC ist der Fohhn-Net Adapter NA-11 oder NA-3 erforderlich.



Intuitive Steuerung des Beams in Echtzeit.

Alle Einstellungen als Preset speicherbar.



Aktuelle Software
Version kostenlos
unter:
[www.fohhn.com /
Downloads](http://www.fohhn.com/Downloads)

DSP AND SOFTWARE TECHNOLOGY

Elektronisch steuerbare Schallabstrahlung

Mit Hilfe der Fohhn Audio DSP Technologie in Kombination mit der Fohhn Audio Soft kann der „akustische Beam/Focus“ in der vertikalen Richtung und in der Öffnungsweite eingestellt werden, ohne dass hierfür die Lautsprecher mechanisch geneigt werden müssen. Dadurch ergeben sich vollkommen neue Möglichkeiten für Planer und Integratoren für eine optisch möglichst unauffällige Integration in die Raumarchitektur.

Erste wissenschaftliche Untersuchungen des Abstrahlverhaltens von Lautsprecher Arrays wurden schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen.

Damals existierte jedoch die entsprechende DSP-Technologie noch nicht.

(Literatur: Wolfe, I. & Malter, L., „Directional Radiation of Sound“, J. Acoustical Society of America, volume 2, number 2, p. 201 (1930).)

Durch Überlagerung von Schallquellen, die durch vertikal eng benachbarte Lautsprecher innerhalb eines Gehäuses (z.B. innerhalb eines Linienstrahlers) erreicht werden, wird eine vertikale Bündelung über einen großen Frequenzbereich ermöglicht. Je länger der Linienstrahler ausgeführt ist, desto zielgerichteter lassen sich auch tiefere Töne bündeln. Aus diesem Grund bieten wir verschiedene Längen an.


Wenn jeder einzelne Lautsprecher innerhalb dieses Linienstrahlers einzeln elektronisch angesteuert wird, lassen sich auch die Richtcharakteristiken beeinflussen und ein „Schwenken des akustischen Beam/Focus“ wird möglich. Hierfür ist jedoch eine hochkomplexe Technologie erforderlich, zumal wenn eine Optimierung des Abstrahlverhaltens interaktiv in Echtzeit möglich sein soll.

Bass-Arrays


Mithilfe der Steuer- und Simulationssoftware Fohhn Audio Soft und den Fohhn® DSP-Verstärkern lässt sich auch die zielgerichtete Abstrahlung von Subwoofer-Clustern berechnen und elektronisch steuern.

Hörerlebnis


Gerne führen wir Ihnen die Linea Focus Systeme vor. Erleben Sie die zielgerichtete, präzise Schallabstrahlung der unterschiedlichen Linea Focus Systeme!



Vertikaler Öffnungswinkel: 0°




Vertikaler Öffnungswinkel: 60°



Asymmetrischer Beam

TWO BEAM TECHNOLOGY


Durch die im Hause Fohhn entwickelte „Two-Beam-Technology“ können im vertikalen Abstrahlbereich von Linea Focus 2 Abstrahlbeams erzeugt werden. Hierdurch kann mit einem Lautsprechersystem beispielsweise Parkett und Empore zielgerichtet beschallt werden.




1 Beam

SIDE LOBE FREE TECHNOLOGY


Dieser eigens entwickelte Algorithmus kann zwangsläufig entstehende aber nicht erwünschte Side Lobes unterdrücken.




Beam ohne Side Lobes



2 Beams



Beam mit Side Lobes



Subwoofer

Die ideale Anpassung zwischen den Linea Focus Systemen und den Fohhn-Subwoofern wird durch die Fohhn® DSP-Prozessortechnik ermöglicht. Die digitalen Fohhn Signalprozessoren sind fester Bestandteil in den Fohhn Aktiv-Subwoofern, den Fohhn DSP-Endstufen und den Fohhn DSP Controllern. Über intuitive Fernbedienungseinheiten können die DSP-gesteuerten Fohhn Geräte von einem zentralen Platz im Raum oder auf der Bühne ferngesteuert werden. Fohhn bietet somit ein perfekt abgestimmtes Beschallungssystem das den Anforderungen an ein modernes Lautsprechersystem hinsichtlich Design, Klangqualität und Bedienkomfort auf allen Ebenen gerecht wird.

Anschlüsse

Alle Anschlüsse befinden sich im Gehäuse der LFI-120 hinter einer von vorne zugänglichen Serviceklappe. Das heißt alle Anschlusskabel werden von hinten durch eine Öffnung ins Gehäuse eingeführt und bequem von vorne auf die Phoenixklemmen aufgelegt. Somit sind von Außen keine störenden Kabel zu sehen. Die interne Zugentlastung garantiert einen sicheren Betrieb.



DIGITALE ANBINDUNG – Optionale Erweiterung

Als Ergänzung zu den vorhandenen, analogen Audioeingängen sind verschiedene Eingangsmodule erhältlich.

Um digitale Multikanal-Audiosignale samt Steuerdaten zu übertragen, kann dabei entweder ein konventionelles Netzkabel oder wahlweise Glasfaser verwendet werden.

Diese **OPTOCORE** Erweiterungsmodule garantieren exzellente Audioqualität und umfassenden Zugriff auf die Lautsprechereinstellungen. Damit können digitale Audio-Netzwerke äußerst zuverlässig und selbst redundant realisiert werden.



Der Leistungsumfang in der Übersicht

- + 8, 16, 24 bzw. 32 integrierte Digital-Endstufen und digitale Signalprozessoren (je nach Lautsprechergehäuselänge)
- + Beam Steuerung in Echtzeit
- + Side Lobe Free Technology
- + Steuerbarkeit der vertikalen Abstrahlung
- + verschiebbares akustisches Zentrum
- + Breite horizontale Abstrahlung: 110°
- + Zwei-Beam-Technologie
- + Integrierte Schutzschaltungen für höchste Betriebssicherheit
- + Hohe Sprachverständlichkeit in akustisch anspruchsvollen Räumen
- + Musiktauglich im System mit den Fohhn Subwoofern
- + Schlankes unauffälliges Design im Aluminiumgehäuse
- + Geringes Gewicht
- + keine mechanische Neigung der Lautsprecher erforderlich
- + unauffällige Integration in die Raumarchitektur
- + Integrierte DSP-Steuerung für:
 - + Kontrolle der vertikalen Abstrahlung
 - + Öffnungswinkel
 - + Neigungswinkel
 - + Akustischer Fokus
 - + 10-Band-vollparametrischer Equalizer
 - + Lautstärkenregelung
 - + Internes Delay bis 350 ms / 120m
 - + umschaltbare Presets
 - + Compressor/Limiter
 - + umfangreiche Gruppenfunktionen
- + Fohhn-Net Remote Anschluß
- + Intuitive Bediensoftware zur Einstellung aller Parameter sowie der Focus Simulation mittels Fohhn Audio Soft ab Version 3.x
- + Einbindungsmöglichkeit in Mediensteuerungen
- + Komplexe Fernsteuerung- und Überwachung mittels Fohhn-Net
- + Umfangreiches Montagezubehör
- + Ideal für die Festinstallation
- + Servicefreundliche Konstruktion
- + Green Power Standby Energiesparmodus
- + German Quality - Engineered and made by Fohhn®
- + Integration in Evakuierungsanlagen nach VDE 0828
- + Digitale Netzwerk Integration OPTOCORE:
 - Optionale Eingangsmodule OPTOCORE: MADI over CAT5 und Glasfaser

Technische Daten LFI-120

Elektroakustische Merkmale

| | |
|--|---|
| Akustik Design | elektronisch neigbarer Linienstrahler |
| Bestückung | 8x 4" imprägniert (voll neodym.) |
| Betriebsart | Aktiv, 8x DSP-Verstärker, Class-D |
| Kennschalldruck [4] | 106 dB |
| Maximaler Schalldruck (1m) [3] | 124 dB |
| Übertragungsbereich [5] | 60 Hz- 17 kHz |
| Nennabstrahlwinkel [6] | |
| horizontal | 110° |
| Öffnungswinkel vertikal, digital steuerbar | 0° - 90° in 0,1° Schritten |
| Neigung vertikal, digital steuerbar | -40° - +40° in 0,1° Schritten |
| Akustisches Zentrum | beide Beams verschiebbar von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben) |

Ausstattungsmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Schutzgitter | ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet |
| Montagepunkte | 6x M6 Gewinde |
| Lagerfarben | schwarz oder weiß pulverbeschichtet |
| Frontdesign | Frontgitter in Gehäusefarbe |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 1250 x 120 mm |
| Gewicht ^[7] | 8 kg |

Optionale Ausstattung

| | |
|-------------|-----------------|
| Sonderfarbe | alle RAL-Farben |
|-------------|-----------------|

Elektronische Merkmale

| | |
|---|---|
| Verstärker-Leistung | 8x 100 W |
| Verstärker-Typ | Pure Path Digital PWM |
| Audio-Eingänge | 2 unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität, trafosymmetrisch |
| Optionale Eingangsmodule OPTOCORE: MADI over CAT5 und Glasfaser | |
| Audio-Ausgänge | 2x Link |
| DSP Kanäle, Fohhn Audio DSP | 8 |
| Verstärkung | 25 dB |
| Eingangsempfindlichkeit | 1,4 V |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz |
| Signal/ Rausch Verhältnis | >105 dB/A |
| Schutzschaltung | Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast |
| Spannungsversorgung | 100 V - 240 V AC 4A 50/60 Hz |
| Schaltnetzteil mit Power Factor Correction | |
| Stromaufnahme | Standby 5 W, max 400 W |
| Low Power | Green Power Standby Mode |
| Notstrombetrieb möglich | 24 V / 16 A DC |
| 12..64 Volt DC / 400 W, mit externem Spannungswandler interne Sicherung | |
| Temperaturbereich | 0 - 40°C |
| Kühlung | temperatureregelter Lüfter |
| Gewicht Elektronik | ca. 2 kg |

Der Hersteller behält sich technische Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

Fernsteuerung, Fernüberwachung und Simulation

| | |
|---------------------|--|
| Fernsteuerung | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |
| Fernüberwachung | Temperatur, Protect, Signale, Power Supply |
| | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |
| Pilottonüberwachung | |
| Störmeldekontakt | Relais 2x Um |
| Simulation Beam | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |

Controller

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Digitale Signal-Prozessoren | 2 |
| Unabhängige Limiter | 4 |
| Selektives 3-Band Limiting | bass/ mid/ high |
| Bandspezifische Zeitkonstanten | |
| Filtertechnik | 56-bit double precision |
| AD | 24 bit/ 96 kHz |
| FIR Filter | |
| Gain | -80 dB - +12 dB |
| Volume | -80 dB - +12 dB |
| EQ | 10 vollparametrische Filter |
| | Gain +/-12 dB |
| | Frequenz 10 - 20 kHz |
| | Q 0,1 - 100 |
| Limiter Compressor | |
| Noise Gate | |
| X-Over | Linkwitz-Riley 4. Ordnung |
| | 24 dB/ Oktave |
| | Highpass 10 Hz - 20 kHz |
| | Lowpass 10 Hz - 20 kHz |
| Delay | 0,01 - 350 ms, oder 3,4 mm - 120 m |

Anschlüsse (innenliegende Phoenixklemmen im Gehäuse)

| | |
|------------------|---|
| Fohhn-Net | 2x in/ thru Phoenixklemmen |
| Netzanschluss | 2 pol Phoenixklemme, Erdung geschraubt |
| Audio-Eingänge | 2 unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität, trafosymmetrisch |
| Audio-Ausgänge | 2x Link |
| Störmeldekontakt | Relais 2x Um, Link |

Anzeigen (innenliegend)

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Power on/ off (standby) | grün = on, rot = standby |
| | rot blink = Fehler / fault |
| Netzwerkkontrolle | receive/ send remote control LED |

CAAD Simulationsdaten

| | |
|------------------|------|
| Simulationsdaten | EASE |
|------------------|------|

^[3] Peak, 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz

^[4] 2,83 V bei 8 Ohm (2 V bei 4 Ohm, 4 V bei 16 Ohm) in 1 Meter Abstand unter reflexionsfreien Vollraum-Bedingungen

^[5] -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen

^[6] horizontal x vertikal bei -6 dB

^[7] Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

LFI-120 aktive, elektronisch neigbare Mini-Line-Array Systeme.

Leistungsdaten LFI-120

| U=230VAC | Bedingungen | Leistung Strom (A) | Leistung Watt ohmsch | Leistung VA |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Standby | | 0,08 | 5,3 | 18,5 |
| Leerlauf ohne Signal | | 0,085 | 6,1 ^[4] | 20 |
| Leerlauf mit Signal -50dBV | | 0,12 | 15 | 28 |
| maximale mittlere Leistung ^[3] | Beam Optimize, Sin 200Hz | 0,54 | 120 | 124 ^[4] |
| maximale mittlere Leistung | Beam Optimize, PinkNoise | 0,33 | 70 | 76 |
| maximale mittlere Leistung | Sin 200Hz | 0,72 | 150 | 167 |
| Peak Leistung | Sin 200Hz, 1s | 1,04 | 230 | 240 |
| Inrush Current | ohne ZCS ^[1] | 25A | 1,5ms | |
| | mit ZCS | 12A | 3ms | |
| | mit FZCS ^[2] | 5A | <30ms | |

^[1] ZCS = Zero Crossing Switch

^[2] FZCS = Fohhn Zero Crossing Switch mit Strombegrenzung

^[3] optimiert für Sprachverständlichkeit in halliger Akustik
(Flughafen, Bahnhof Stadion..)

^[4] Empfohlene Werte für die Berechnung der USV

Der Hersteller behält sich technische Änderungen und Modifikationen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, sowie die Verbesserung der Produkteigenschaften ausdrücklich vor.

Fernsteuerung und Netzwerkfähigkeit von Fohhn Geräten mit integriertem DSP

FR-10

Fernsteuerungsmodul zum Wandeinbau zur Steuerung von Fohhn Geräten mit integriertem DSP.



Ausführung

Die FR-10 ist eine Fernsteuerungseinheit konzipiert als elegantes Design-Wandpanel zur Fernbedienung von Fohhn DSP-Endstufen, DSP-Controllern oder aktiven Fohhn-Lautsprechersystemen. Die Bedienung der FR-10 ist äußerst einfach und übersichtlich.

Einfache Bedienung

Die Bedienung der FR-10 ist äußerst einfach und übersichtlich. Sie erfolgt über 8 beleuchtete Tasten. Bei Tastendruck werden Presets in den angeschlossenen Fohhn Geräten zeitgleich umgeschaltet und die Einstellungen für verschiedene Szenarien wie beispielsweise Sprache, Musik, leerer Raum, voller Raum uvm. aufgerufen.

Auch die Gesamtlautstärke eines Systems bzw. die Lautstärke von verschiedenen Zonen kann durch die FR-10 schnell und bequem verändert werden. Außer den 8 beschriftbaren Tastern sind keine weiteren Steuerelemente vorhanden.

Bedienfehler sind für den Endanwender damit ausgeschlossen. Durch den Druck einer einzelnen Taste können bis zu 31 im Netzwerk angeschlossene Fohhn-Geräte zeitgleich umgeschaltet werden.

Anwendung

Die FR-10 ist ideal für Schulungsräume, Hotels, Kirchen, Hallen, Restaurants, Clubs uvm. Sie ermöglicht Ihnen die zentrale, einfache und sichere Fernsteuerung Ihrer Audioanlage ohne eine aufwendige und kostenintensive Mediensteuerung installieren zu müssen.

FR-20

19" Fernsteuerungseinheit zur Verwendung von handelsüblichen Schaltern und Einbindung in Mediensteuerungen.



Ausführung

Über handelsübliche externe Taster/Schalter (Bsp. Jung, Vitra etc.) oder beliebige Schaltkontakte (z.B. Mediensteuerung) wird die FR-20 angesteuert. Hierbei kann ein Taster/Schalter als Wandeinbaumodul oder als individuell angefertigte Schalttafel etc. ausgeführt sein.

Bei Bedienung des Tasters/Schalters werden Presets in den angeschlossenen Fohhn DSP-Geräten zeitgleich umgeschaltet und die Einstellungen für verschiedene Szenarien wie beispielsweise Sprache, Musik, leerer Raum, voller Raum uvm. aufgerufen. Auch die Lautstärke kann durch die FR-20 schnell und bequem verändert werden. Durch den Druck einer einzelnen Taste können bis zu 31 im Netzwerk angeschlossene Fohhn-Geräte zeitgleich umgeschaltet werden.

Einbindung in Mediensteuerungen

Durch die FR-20 lassen sich alle DSP-gesteuerten Fohhn-Geräte bequem in Mediensteuerungen (Bsp. AMX, Crestron) mittels 8 Schließkontakten oder RS-485 einbinden.

Integration in die EIB Bustechnologie

Ein Gebäude, ein Konzept, ein System.


Hier werden die Fohhn Systeme mit Hilfe der FR-20 Fohhn-Net Remote mit ihren 8 Schließkontakten in die „Europäische Installations Bustechnologie“ samt allem Bedienkomfort integriert.

Anwendung


Die FR-20 ist ideal für Schulungsräume, Hotels, Kirchen, Hallen, Restaurants, Clubs uvm. Sie ermöglicht Ihnen die zentrale, einfache und sichere Fernsteuerung Ihrer Audioanlage ohne eine aufwendige und kostenintensive Mediensteuerung installieren zu müssen.




Vorderansicht




Seitenansicht



Rückansicht




Draufsicht = Ansicht von unten



Zubehör für LFI-120


WAL-1

Wandhaltewinkelpaar für Linea LFI-120/220



WLF-1

Wandhalter für Linea LFI-120/220/350*/450* und LF-120/220



WLF-1


WLF-2

Wandhalter für Linea LFI-120/220/350*/450* und LF-120/220

WLF-2

SA-9

Stativadapter 36 mm (2 tlg.) für LFI-120/220 und LF-120/220, mit Distanzhalter, schwarz




SA-9 (2 tlg.)
1. Stativadapter



SA-9 (2 tlg.)
2. Distanzhalter

SA-10

Adapter mit Durchgangsbohrung für M10 Schrauben (ohne Stativadapter) für geflogene Anwendungen z.B. mit optionaler Clamp LC-50 und TV-Zapfen mit M10 Innengewinde, schwarz, für Linea LFI-120/220 und LF-120/220



Clamp LC-50

TV-Zapfen

CB-LX-150

Gepolsterte Tragetasche für Linea LF-120/LX-150



NA-11 Fohhn-Net Adapter

USB Adapter und Fohhn Audio Soft auf CD Rom.
Verlängerbar durch z.B. XLR Mikrofonkabel.
Hochwertiges Alugehäuse inkl. Adapterkabel.



Übersicht Zubehör

| | WAL-1 | WLF-1 | WLF-2 | SA-9 | SA-10 | Tragetasche |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|
| LF-120 | | x | x | x | x | x |
| LF-220 | | x | x | x | x | |
| LFI-120 | x | x | x | x | x | x |
| LFI-220 | x | x | x | x | x | |
| LFI-350 | | x* | x* | | | |
| LFI-450 | | x* | x* | | | |

* Zur sicheren Montage von LFI-350/450 sind jeweils 2x WLF-1/2 erforderlich!

Free Stand Designstative für Linea Focus

STEHT WIE EINE EINS. (UND) SIEHT AUCH SO AUS.

Ob Festinstallation oder im mobilen Einsatz: die Fohhn Free Stand Design Stative sind die perfekte Basis, um Linea Focus Systeme optisch dezent in jede beliebige Raumarchitektur zu integrieren.

Ein großer, zerlegbarer Standfuß, eine schicke Standplatte oder ein Fohhn Subwoofer übernehmen die Funktion des Sockels und geben dem Stativ die nötige Fundierung. Das Designstativ wird in drei Längen angeboten:

- * Das Free Stand IX mit einer Höhe von 0,60 m
- * Das Free Stand X mit einer Höhe von 1,25 m
- * Und das Free Stand XI mit einer Höhe von 2,25 m

Alle Anschlusskabel werden innerhalb des Free Stand Stativs geführt. Die Anschlussbuchsen befinden sich am Fuß des Stativs, so dass die Kabel „unsichtbar“ unter der Abdeckung geführt werden.

- * Perfekte Integration in die Raumarchitektur
- * Edles, zurückhaltendes Design
- * Sicherer Stand
- * Schneller Aufbau
- * Exzellente Fohhn-Verarbeitungsqualität – „Made in Germany“
- * Stativ-Elemente in Originalfarbe des Lautsprechers lackierbar (in allen RAL-Farbtönen)

FREE STAND IX / X / XI

Stand LF-1

Standfuss aus Stahl, zerlegbar mit Aufnahme für Stativrohr IX/X/XI, Linea Focus

Stand LF-2

Standplatte aus Holz, Glattlack, mit Aufnahme für Stativrohr IX/X/XI, Linea Focus

Sub Adapter LF-3

Adapterplatte aus Stahl mit M20 Schraube zur Montage von Stativrohr IX/X/XI auf Fohhn Subwoofer, Linea Focus

Free Stand IX


Stativrohr aus Alu, Länge 60 cm, zur Aufnahme von Linea Focus Systemen

Free Stand X

Stativrohr aus Alu, Länge 125 cm, zur Aufnahme von Linea Focus Systemen

Free Stand XI


Stativrohr aus Alu, Länge 225 cm, zur Aufnahme von Linea Focus Systemen




WAL-1 und LFI-120

Wandmontage

Seitenansicht




Rückansicht



WAL-1 Winkelpaar Bestellnr. 8428-B0000


WAL-1, 1 pair of L-bracket
Order number 8428-B0000

Draufsicht = Ansicht von unten




Wandmontage


Seitenansicht



Rückansicht




Draufsicht = Ansicht von unten




Wandmontage



Seitenansicht



Rückansicht




Draufsicht = Ansicht von unten




Wandmontage


Seitenansicht



Rückansicht




Draufsicht = Ansicht von unten




Wandmontage


Seitenansicht




Rückansicht



Draufsicht = Ansicht von unten




WLF-2 Bestellnr. 8438-B0000
WLF-2 Ordernumber 8438-B0000




Stativmontage


Seitenansicht



Rückansicht



Draufsicht



Seitenansicht



Elektronisch steuerbarer aktiver Linienstrahler mit Überwachung für Festinstallationsanwendungen.

Leistungsfähiger, aktiver, elektronisch steuerbarer und überwachbarer Linienstrahler im Aluminiumgehäuse, bestückt mit acht beschichteten 4" Langhub-Treibern und acht digitalen DSP-Endstufen. Durch die Verwendung von Neodym-Chassis und dem Aluminiumgehäuse bleibt der Lautsprecher inklusive Elektronik mit nur 8 kg sehr leicht. Bestens geeignet für dynamische Sprach- und Musikübertragung in akustisch schwierigen Räumen mit sehr langer Nachhallzeit und in anspruchsvoller Architektur. Die acht integrierten Digitalendstufen mit je 100 W erzeugen einen maximalen Schalldruck von 124 dB. Der Lautsprecher besitzt einen sehr weiten Übertragungsbereich von 60 Hz bis 17 kHz. Das Abstrahlverhalten von 110° horizontal und der einstellbare vertikale Öffnungswinkel von 0° bis 90° in 0,1°-Schritten ermöglichen eine exakte Ausrichtung auf den Zuhörerbereich. Der Neigungswinkel des Beams kann von +40° bis -40° in 0,1°-Schritten eingestellt werden. Die Schallabstrahlung kann in zwei separate Beams geteilt werden um auch z.B. Galerien mit zu versorgen. Die Beams können einzeln hochpassgefiltert werden. Das akustische Zentrum beider Beams kann von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben) frei eingestellt und somit an schwierigste akustische Situationen angepasst werden. Durch Interferenzen entstehende Side Lobes werden durch einen speziellen Optimize-Algorithmus sehr effektiv unterdrückt. Der Lautsprecher ist ausgestattet mit Pilottonüberwachung zur Einbindung in Notfall-Evakuierungssysteme. Folgende Fehler werden überwacht und angezeigt: Fehler der internen Betriebsspannungen; Übertemperatur; Kurzschluss der Endstufenausgänge; Schluss der Endstufenausgänge gegen Masse und Betriebsspannung; Kurzschluss der Chassis; Hochohmige Chassis (über Impedanzmessung, in Vorbereitung); Fehlender Pilotton auf Eingang 2 (konfigurierbar); Netzwerkfehler (jede Kommunikation wird bestätigt). Die Anzeige und Ausgabe der Fehlermeldung erfolgt über folgende Schnittstellen: Störmeldekontakt (Relais 2 x Um); rote LED blinkt (intern auf Eingangsplatine); Statusmeldung in Fohhn Audio Soft; Fehlermeldung via RS-485 und Ethernet auslesbar (Anbindung an Fremdsysteme vorbereitet). Zusätzlich verfügt das Lautsprechersystem über folgende Funktionen: Prioritätsschaltung für Eingang 2 (Wenn ein Audiosignal mit einem Pegel > -30dBV an Eingang 2 anliegt, wird Eingang 1 stummgeschaltet und Eingang 2 eingeschaltet. Dadurch kann auch ein System mit 2 redundanten Audioleitungen erstellt werden.). Die Einstellung aller Parameter und die Überwachung erfolgt in Echtzeit mittels Fohhn Audio Soft ab V3.0. Die Bedienung erfolgt sehr intuitiv und einfach per Mausradsteuerung. Das Abstrahlverhalten des Lautsprechers, der Schallpegelverlauf und der Frequenzgang werden direkt grafisch angezeigt. Optisch ansprechendes, schlankes und unauffälliges Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Seiten, erhältlich in schwarz oder weiß pulverbeschichtet. Optional in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Zum Schutz der Lautsprecherchassis und der Elektronik ist das Gehäuse mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Stahl und mit einem hinterlegten feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikvlies ausgestattet. Höchst effizientes Green Power Netzteil mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 5 W im Standby-Modus. 6 Stück M6 Gewindeeinsätze sind zur Aufnahme von Systemhaltern integriert. Intern gelegene Anschlüsse auf Phönixklemmen: 2x NF in, 2x NF through, 1x Netzspannung, 2x Fohhn-Netzwerk. Anwendungsspezifische Systemhalter für Decken-, Wand-, Traversen- und Stativmontage sind optional lieferbar. CAAD Simulationsdaten für EASE auf Anfrage erhältlich.

-----> Fortsetzung

Elektroakustische Merkmale

| | |
|---|---|
| Akustik Design | elektronisch neigbarer Linienstrahler |
| Bestückung | 8x 4" imprägniert, voll Neodym |
| Betriebsart | Aktiv, 8x DSP-Verstärker, Class-D |
| Kennschalldruck | 106 dB |
| Maximaler Schalldruck (1m) | 124 dB |
| Übertragungsbereich | 60 Hz – 17 kHz |
| Nennabstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Öffnungswinkel vertikal, digital steuerbar | 0° - 90° in 0,1° Schritten |
| Neigung vertikal, digital steuerbar | -40° - +40° in 0,1° Schritten |
| Akustisches Zentrum | beide Beams verschiebbar von 0% (ganz unten) bis 100% (ganz oben) |

Ausstattungsmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Schutzgitter | ballwurfsicheres Stahlgitter, pulverbeschichtet |
| Montagepunkte | 6x M6 Gewinde |
| Lagerfarben | schwarz oder weiß pulverbeschichtet |
| Frontdesign | Frontgitter in Gehäusefarbe |
| Abmessungen (B x H x T) | 130 x 1250 x 120 mm |
| Gewicht | 8 kg |

Optionale Ausstattung

| | |
|-------------|-----------------|
| Sonderfarbe | alle RAL-Farben |
|-------------|-----------------|

**Fernsteuerung, Fernüberwachung
und Simulation**

| | |
|---------------------|---|
| Fernsteuerung | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |
| Fernüberwachung | Temperatur, Protect, Signale, Power Supply, Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |
| Pilottonüberwachung | |
| Störmeldekontakt | Relais 2x Um |
| Simulation Beam | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |

Elektronische Merkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Verstärker-Leistung | 8x 100 W |
| Verstärker-Typ | Pure Path Digital PWM |
| Audio-Eingänge | 2 unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität, trafosymmetrisch |
| Audio-Ausgänge | 2x Link |
| DSP Kanäle, Fohhn Audio DSP | 8 |
| Verstärkung | 25 dB |
| Eingangsempfindlichkeit | 1,4 V |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz |
| Signal/ Rausch Verhältnis | >105 dB/A |
| Schutzschaltung | Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast |
| Spannungsversorgung | 100 V - 240 V AC 4A 50/60 Hz, Schaltnetzteil mit Power Factor Correction |
| Stromaufnahme | Standby 5 W, max 400 W |
| Low Power | Green Power Standby Mode |
| Notstrombetrieb möglich | 24 V / 16 A DC, 12..64 Volt DC / 400 W mit externem Spannungswandler, interne Sicherung |
| Temperaturbereich | 0 – 40°C |
| Kühlung | temperaturgeregelter Lüfter |
| Gewicht Elektronik | ca. 2 kg |

-----> Fortsetzung

Controller

| | |
|--------------------------------|--|
| Digitale Signal-Prozessoren | 2 |
| Unabhängige Limiter | 4 |
| Selektives 3-Band Limiting | bass/ mid/ high |
| Bandspezifische Zeitkonstanten | |
| Filtertechnik | 56-bit double precision |
| AD Wandler | 24 bit/ 96 kHz |
| FIR Filter | |
| Gain | -80 dB - +12 dB |
| Volume | -80 dB - +12 dB |
| EQ | 10 vollparametrische Filter, Gain +/-12 dB, Frequenz 10 - 20 kHz, Q 0,1 – 100 |
| Limiter Compressor | |
| Noise Gate | |
| X-Over | Linkwitz-Riley 4. Ordnung (24 dB/ Oktave), Highpass 10 Hz - 20 kHz, Lowpass 10 Hz - 20 kHz |
| Delay | 0,01 - 350 ms (3,4 mm - 120 m) |

Anschlüsse (innenliegende Phoenixklemmen im Gehäuse)

| | |
|------------------|--|
| Fohhn-Net | 2x in/ thru Anschlussklemmen |
| Netzanschluss | 2 pol Phoenixklemme, Erdung geschraubt |
| Audio-Eingänge | 2 unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität, trafosymmetrisch Optionale Eingangsmodule OPTOCORE: MADI over CAT5 und Glasfaser |
| Audio-Ausgänge | 2x Link |
| Störmeldekontakt | Relais 2x Um, Link |

Anzeigen (innenliegend)

| | |
|-------------------------|--|
| Power on/ off (standby) | grün = on, rot = standby, rot blink = Fehler / fault |
| Netzwerkkontrolle | receive/ send remote control LED |

CAAD Simulationsdaten

EASE

Fabrikat

Fohhn Audio AG




Typ

LFI-120

SOUNDS PERFECT. is PERFECT.

Fohhn Audiosysteme überzeugen. Ihr Ohr. Ihr Auge. Und Ihren Verstand.



 German quality
 engineered and made
 by Fohhn®

Fohhn Audio AG

Hohes Gestade 3-7

72622 Nürtingen

Germany

Tel. +49 7022 93323-0

Fax +49 7022 93324-0

www.fohnn.com

info@fohnn.com